



Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser, Gas

Beschreibung

Das Schälgerät wird zum Schälen von PE und PE-X-Stutzen d 63 verwendet.

Der Konus erlaubt eine zentrische Positionierung des Schälgeräts im Anschlussstutzen für präzises Abschälen der Rohroberfläche.

Rohrstutzen sind vor dem Schweißvorgang an der Oberfläche gemäß Vorgaben der DVS 2207 abzarbeiten. Für PE

und PE-X Rohre und Rohrstutzen sind Rotationsschäler geeignete Werkzeuge, die einen gleichmäßigeren Spanabtrag als Handschaber oder Ziehklängen zulassen.

Best.-Nr.	Medium	d	Verwendung für	Gewicht
5990000063		63	PE und PE-X-Rohre	0,60 kg